


E12256



Dökme kablo

CABLE/100m/PVC/4x0,34/ORANGE



Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...100
Ortam sıcaklığı (hareketli)	[°C]	5...100

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	3559,5
---------	-----	--------

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 100 m, PVC, turuncu, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)