


Kablosuz erkek soket

SSTGH040MSSFKSG



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 250 AC/DC
Maks. akım yükü toplamı [A]	4; (...40 °C)

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...85
Koruma	IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	44,5
Boyutlar [mm]	20 x 20 x 62
Malzemeler	çinko döküm nikel kaplamalı
Kalıp-gövde malzemesi	çinko döküm, nikel kaplamalı
Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------



Kablosuz erkek soket

SSTGH040MSSFKSG

Elektriksel bağlantı

vidalı klemens: ...0,75 mm²; Kablo kılıfı: Ø 6...8 mm

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: çinko döküm, nikel kaplamalı; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Ekranlı bağlantı kablosu: ekranlanabilir



Bağlantı

