


E12283



Ethernet bağlantı kablosu

VSTGN040ZDS0005L04STGP040--S



Uygulama

Sistem	ekranlı kablo
Dizayn	Ethernet kablo, D-kodlu
Uygulama	Çapraz bağlı ethernet ara kablo; Patch kablo

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...70
Koruma		IP 67; IP 42; (M12 fiş / RJ45 fiş)

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	371,3
Malzemeler		PUR / PC
Kalıp-gövde malzemesi		PUR / PC
Somun malzemesi		çinko döküm, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı - fiş M12

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: D; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,7...0,9 Nm



E12283




Ethernet bağlantı kablosu

VSTGN040ZDS0005L04STGP040--S

Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PVC, yeşil, Ø 6,2 mm, ekranlı; 4 x 0,38 mm²

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - fiş RJ45

Soketli: 1 x RJ45, düz; Kalıplı gövde: PC; Ekranlı bağlantı kablosu: ekranlı

