


Soketli bağlantı kablosu

ADOAA030MSS0010H03



Uygulama

Sistem

Halojensiz; Hareketli kablo kanallarına uygunluk

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-25...90

Koruma

IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

386,5

Boyutlar

[mm]

26 x 14,5 x 38,5

Malzemeler

TPU siyah

Kalıp-gövde malzemesi

TPU

Somun malzemesi

Pirinç, nikel kaplamalı

Hareketli kablo kanallarına
uygunluk

evet

Hareketli kablo kanallarına
uygunluk

Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı

min. 10 x kablo çapı

İlerleme hızı

Maks. 5 m/s² ivme ile ve 5 m mesafede yatay
ilerleme için, maks. 3,3 m/s

Bükülme sayısı

> 2 Mio.

Burulma zorlaması

± 180 °/m

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

E12286



Soketli bağlantı kablosu

ADOAA030MSS0010H03

Elektriksel bağlantı


Kablo: 10 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 5,2 mm; 3 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x 1/2", dirsek; kodlama: C; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı



Bağlantı



BN = Kablo renkleri :
BU = kahve rengi
GN/YE = mavi
yeşil/sarı