


E12315



PROFIBUS DP için sonlandırma direnci

ProfiBus Terminat. Resistor



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Maks. akım yükü toplamı [A]	4; (...40 °C)
-----------------------------	---------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...85
Koruma	IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	9,9
Boyutlar [mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Malzemeler	PUR
Kalıp-gövde malzemesi	PUR
Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E12315



PROFIBUS DP için sonlandırma direnci

ProfiBus Terminat. Resistor

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: B; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6 Nm



Bağlantı

