

# E12351




## Soketli bağlantı kablosu

ADOAH050MSS0005K05

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: EVC548

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



### Uygulama

|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| Sistem     | Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar; ekranlı kablo |
| Silikonsuz | evet                                                 |

### Elektriksel özellikleri

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Çalışma gerilimi [V]        | < 30 AC / < 36 DC |
| Koruma sınıfı               | III               |
| Maks. akım yükü toplamı [A] | 4                 |

### Çalışma Koşulları

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
| Koruma                 | IP 67    |

### Mekanik özellikleri

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Ağırlık [g]           | 236             |
| Boyutlar [mm]         | 28 x 15 x 38    |
| Malzemeler            | PUR             |
| Kalıp-gövde malzemesi | PUR             |
| Somun malzemesi       | paslanmaz çelik |

### Açıklamalar

|               |        |
|---------------|--------|
| Paket miktarı | 1 adet |
|---------------|--------|

# E12351



## Soketli bağlantı kablosu


ADOAH050MSS0005K05

### Elektriksel bağlantı


Kablo: 5 m, PUR, siyah, Ø 5,3 mm, ekranlı; 5 x 0,25 mm<sup>2</sup> (14 x Ø 0,15 mm )

### Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: paslanmaz çelik; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 1,0...1,5 Nm; Ekranlı bağlantı kablosu: ekran bağlı



### Bağlantı



|      |                  |
|------|------------------|
|      | Kablo renkleri : |
| BK = | siyah            |
| BN = | kahve rengi      |
| BU = | mavi             |
| GY = | gri              |
| WH = | beyaz            |