


Kablolanabilir soket

SDOGF030MSSFKSG



Uygulama

Sistem	Altın kaplamalı kontaklar
--------	---------------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 30 AC/DC
----------------------	------------

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
------------------	-----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...85
Koruma	IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	8,733
Boyutlar [mm]	12 x 12 x 45
Malzemeler	PBT; PA
Kalıp-gövde malzemesi	PBT / PA
Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E12357



Kablolanabilir soket


SDOGF030MSSFKSG

Elektriksel bağlantı

vidalı klemens: 0,14...0,5 mm²; Kablo kılıfı: Ø 3,5...5 mm

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M8, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PBT / PA; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı



Bağlantı

