


Soket adaptörü

EDOGF040MSS00,5E04 (M8)



1 O-Ring



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 60 AC / < 75 DC
Koruma sınıfı	III

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...85
Koruma	IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	12,5
Malzemeler	Pirinç nikel kaplamalı
Kalıp-gövde malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E12366



Soket adaptörü

EDOGF040MSS00,5E04 (M8)

Elektriksel bağlantı


Kablo: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M8, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: Piringç, nikel kaplamalı



Bağlantı



BK =
BN =
BU =
WH =

Kablo renkleri :
siyah
kahve rengi
mavi
beyaz