

E12376




Soketli bağlantı kablosu

ADOGH080MSS0015H08

8 kutuplu soketler için kablo renkleri standard değildir.

Not: Sensörün ve soketlerin bağlantı uçları (Teknik dokümana bakınız)



Uygulama

Sistem

Halojensiz

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-25...80

Koruma

IP 68

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

912,5

Boyutlar

[mm]

15 x 15 x 43

Malzemeler

PUR

Kalıp-gövde malzemesi

PUR

Somun malzemesi

Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

E12376



Soketli bağlantı kablosu

ADOGH080MSS0015H08

Elektriksel bağlantı

Kablo: 15 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 6,2 mm; 8 x 0,25 mm²

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,7...0,9 Nm



Bağlantı

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

	Kablo renkleri :
BK =	siyah
BN =	kahve rengi
BU =	mavi
GY =	gri
PK =	pembe
OG =	turuncu
VT =	mor
WH =	beyaz