


Dökme kablo

CABLE/100M/ PUR/4X0,34/GR



Uygulama

Sistem Halojensiz; Hareketli kablo kanallarına uygunluk

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -40...90

Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C] -25...90

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g] 3025

Hareketli kablo kanallarına uygunluk evet

Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı	min. 10 x kablo çapı
	İlerleme hızı	Maks. 5 m/s ² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s
	Bükülme sayısı	> 2 Mio.
	Burulma zorlaması	± 180 °/m

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

Elektriksel bağlantı

Kablo: 100 m, PUR, Halojensiz, gri, Ø 4,9 mm; radyoaktif değil (geri dönüşümlüdür); kaynak çapaklarına dayanıklı; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)