


Vana aktuatörleri için hedef disk

PUCK/IND/RD/53/8

Üretimi devam etmiyor

Alternatif kodlar: E12517 + E12526

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Dizayn

Pnömatik aktuatörler veya elle kumanda edilen vanaların mekanik arayüzleri için VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	44,2
Hedef disk çapı	[mm]	53
Boşluk	[mm]	80
Vana sürücüsünün mil yüksekliği	[mm]	20
Mümkün olan anahtarlama noktası sayısı		8
Malzemeler	Hedef disk: PA 6 kırmızı; Vidalar: paslanmaz çelik (1,4302)	

Aksesuarlar

Parçalar

soket başlı vida: 1 x M6 x 16, pul ile
havşabaşlı vidalar: 2 x M5
yön göstergeleri: 2, beyaz
yön göstergeleri: 2, kırmızı
Kapak: 1, beyaz
erkek tapa: 4, kırmızı

E17323



Vana aktuatörleri için hedef disk

PUCK/IIND/RD/53/8

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet