


E17324



Vana aktuatörleri için hedef disk

PUCK/IND/BK/65/8



Uygulama

Dizayn

Pnömatik aktuatörler veya elle kumanda edilen vanaların mekanik arayüzleri için VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	62,9
Hedef disk çapı	[mm]	65
Boşluk	[mm]	80
Vana sürücüsünün mil yüksekliği	[mm]	30
Mümkün olan anahtarlama noktası sayısı		8
Malzemeler	Hedef disk: PA 6 siyah; Vidalar: paslanmaz çelik (1,4302)	

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------