


E18000



Soketli bağlantı kablosu

ADOGH040MKS0005X04



Uygulama

Sistem	Altın kaplamalı kontaklar
--------	---------------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 300 AC/DC
----------------------	-------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-45...105
Koruma	IP 68

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	361,966
Boyutlar [mm]	15 x 15 x 47
Malzemeler	TPE
Kalıp-gövde malzemesi	TPE
Somun malzemesi	Çinko, epoksi kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E18000



Soketli bağlantı kablosu


ADOGH040MKS0005X04

Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, TPE-S, siyah; 4 x 0,75 mm² / AWG 18

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPE; Kilitleme: Çinko, epoksi kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı



Bağlantı

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	Kablo renkleri :
BN =	siyah
BU =	kahve rengi
WH =	mavi
	beyaz