


E18015



Soketli bağlantı kablosu

ADOGH040VAS0010E04 - BLACK



Uygulama

Sistem	Altın kaplamalı kontaklar
--------	---------------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 300 AC/DC
----------------------	-------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-10...100
Koruma	IP 68

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	362,874
Boyutlar [mm]	15 x 15 x 47
Malzemeler	PVC
Kalıp-gövde malzemesi	PVC
Somun malzemesi	paslanmaz çelik (1.4571/316Ti)

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E18015



Soketli bağlantı kablosu

ADOGH040VAS0010E04 - BLACK

Elektriksel bağlantı


Kablo: 10 m, PVC, siyah; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PVC; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4571/316Ti); Kontaklar: altın kaplamalı



Bağlantı



BK = Kablo renkleri :
BN = siyah
BU = kahve rengi
WH = mavi
BK = beyaz