

Soketli bağlantı kablosu

ADOGH040MSS0005G04

No scale drawing available

Uygulama

Sistem	ekranlı kablo
--------	---------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 250 DC
----------------------	----------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...90
------------------------	----------

Koruma	IP 68
--------	-------

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	254,012
-------------	---------

Malzemeler	PUR
------------	-----

Kalıp-gövde malzemesi	PUR
-----------------------	-----

Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı
-----------------	-------------------------

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PVC, sarı, Ø 5,6 mm, ekranlı; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm




E18025



Soketli bağlantı kablosu

ADOGH040MSS0005G04

Bağlantı



BN = Kablo renkleri :
kahve rengi
BK = siyah
BU = mavi
WH = beyaz