


Bağlantı kablosu

VSTGH050VAS00.3E03VDAA030--S



Uygulama

Sistem

Altın kaplamalı kontaklar

Elektriksel özellikleri

Frekans AC [Hz] 47...63

Çalışma gerilimi [V] < 24 AC/DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -20...105

Koruma IP 68

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g] 54,431

Malzemeler TPE

Kalıp-gövde malzemesi TPE


Somun malzemesi paslanmaz çelik (1.4571/316Ti)

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPE; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4571/316Ti); Kontaklar: altın kaplamalı



E18045




Bağlantı kablosu

VSTGH050VAS00.3E03VDAA030--S

Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,3 m, PVC, gri; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x A DIN tipli valf, dirsek; Kalıplı gövde: TPE; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4571/316Ti); Kontaklar: altın kaplamalı

