


Adaptör fiş

RSTGB030VAS00.3-03



1 O-Ring

Uygulama

Sistem

Altın kaplamalı kontaklar

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

< 600 AC/DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-20...100

Koruma

IP 68

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

25,855

Montaj dişi

1/2" NPT

Malzemeler

paslanmaz çelik

Kalıp-gövde malzemesi

paslanmaz çelik

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet



Adaptör fiş

RSTGB030VAS00.3-03

Elektriksel bağlantı


, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x 7/8", düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: paslanmaz çelik; Kontaklar: altın kaplamalı



Bağlantı



BK =
GN =
WH =

Kablo renkleri :
siyah
yeşil
beyaz