


Adaptör fiş

RSTGB030ALS00.3-03



Uygulama

Sistem

Altın kaplamalı kontaklar

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

< 600 AC/DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-20...100

Koruma

IP 68

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

36,287

Montaj dişi

M20 x 1,5

Malzemeler

Pirinç nikel kaplamalı

Kalıp-gövde malzemesi

Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

Elektriksel bağlantı


Kablo: 0,3 m, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x 7/8", düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı



E18070



Adaptör fiş

RSTGB030ALS00.3-03

Bağlantı

1	GN
2	BK
3	WH

BK =
GN =
WH =

Kablo renkleri :
siyah
yeşil
beyaz