


Adaptör fiş

RSTGB040ALS00.3-04



Uygulama

Sistem

Altın kaplamalı kontaklar

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

< 600 AC/DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-20...100

Koruma

IP 68

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

36,287

Montaj dişi

M20 x 1,5

Malzemeler

Alüminyum eloksallı

Kalıp-gövde malzemesi

Alüminyum, eloksallı

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

Elektriksel bağlantı

, PVC; 4 x 1,5 mm² / AWG 16

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x 7/8", düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: Alüminyum, eloksallı; Kontaklar: altın kaplamalı



E18071



Adaptör fiş

RSTGB040ALS00.3-04

Bağlantı

1	BK
2	BU
3	BN
4	WH

BK =	Kablo renkleri :
BN =	siyah
BU =	kahve rengi
WH =	mavi
	beyaz