


Adaptör fiş

RSTGB050PLS00.3-05



1 O-Ring

Uygulama

Sistem

Altın kaplamalı kontaklar

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

< 600 AC/DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-20...100

Koruma

IP 68

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

27,216

Montaj dişi

M16 x 1,5

Malzemeler

Plastik

Kalıp-gövde malzemesi

Plastik

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

E18072



Adaptör fiş


RSTGB050PLS00.3-05

Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,3 m, PVC; 5 x 1,5 mm² / AWG 16

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x 7/8", düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: Plastik; Kontaklar: altın kaplamalı



Bağlantı

1	WH
2	RD
3	BU
4	OG
5	BK

BK =	Kablo renkleri :
BU =	siyah
RD =	mavi
OG =	kırmızı
WH =	turuncu
	beyaz