


Adaptör fiş

RSTGH040ALS00.3-04



1 O-Ring

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] < 250 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -20...90

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g] 22,68

Montaj dişi M16

Malzemeler Alüminyum kaplama 10...20 µm

Kalıp-gövde malzemesi Alüminyum, kaplama 10...20 µm

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: Alüminyum, kaplama 10...20 µm



E18073



Adaptör fiş

RSTGH040ALS00.3-04

Bağlantı

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =
BN =
BU =
WH =

Kablo renkleri :
siyah
kahve rengi
mavi
beyaz