


Kablosuz erkek soket

SSTA040MSSFPG



Uygulama

Sistem

Altın kaplamalı kontaklar

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	< 250 AC/DC
Maks. akım yükü toplamı	[A]	4; (...40 °C)

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...100
Koruma		IP 68

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	27,216
Boyutlar	[mm]	38 x 20 x 40
Malzemeler		PA
Kalıp-gövde malzemesi		PA
Somun malzemesi		Çinko, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E18084



Kablosuz erkek soket


SSTA040MSSFKPG

Elektriksel bağlantı

klemens: ...0,75 mm²; Kablo kılıfı: Ø 8...10 mm

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA; Kilitleme: Çinko, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı



Bağlantı

