


Bağlantı kablosu

VDOGH040VAS00.2E03STGH040VAS



Uygulama

Sistem

Altın kaplamalı kontaklar

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

< 300 AC/DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-20...105

Koruma

IP 68

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

45,359

Boyutlar

[mm]

15 x 15 x 40

Malzemeler

PVC

Kalıp-gövde malzemesi

PVC

Somun malzemesi

paslanmaz çelik (1.4571/316Ti)

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet




Bağlantı kablosu

VDOGH040VAS00.2E03STGH040VAS

Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PVC; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4571/316Ti); Kontaklar: altın kaplamalı



Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,2 m, PVC, gri; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PVC; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4571/316Ti); Kontaklar: altın kaplamalı

