


Adaptör fiş

RSTGH050VAS00.3-05



1 O-Ring

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] < 250 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -20...90

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g] 54,431

Boyutlar [mm] 19 x 19 x 25

Montaj dişi PG 11

Malzemeler paslanmaz çelik (1.4301 / 304)

Kalıp-gövde malzemesi paslanmaz çelik (1.4301 / 304)

Açıklamalar


Paket miktarı 1 adet

Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,5 m, PVC; 5 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: paslanmaz çelik (1.4301 / 304)



E18102



Adaptör fiş

RSTGH050VAS00.3-05

Bağlantı

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

BK =	Kablo renkleri :
BN =	siyah
BU =	kahve rengi
GY =	mavi
WH =	gri
	beyaz