


# E18104



## Soketli bağlantı kablosu

ADOGH040VAS0100E04



### Uygulama

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
|--------|---------------------------|

### Elektriksel özellikleri

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Çalışma gerilimi [V] | < 300 AC/DC |
|----------------------|-------------|

### Çalışma Koşulları

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...105 |
| Koruma                 | IP 68     |

### Mekanik özellikleri

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Ağırlık [g]           | 3764,814                       |
| Boyutlar [mm]         | 15 x 15 x 47                   |
| Malzemeler            | PVC                            |
| Kalıp-gövde malzemesi | PVC                            |
| Somun malzemesi       | paslanmaz çelik (1.4571/316Ti) |

### Açıklamalar

|               |        |
|---------------|--------|
| Paket miktarı | 1 adet |
|---------------|--------|

# E18104



## Soketli bağlantı kablosu


ADOGH040VAS0100E04

### Elektriksel bağlantı


Kablo: 100 m, PVC, gri, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> / AWG 22

### Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PVC; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ); Kontaklar: altın kaplamalı



### Bağlantı



5: kullanılmıyor  
Kablo renkleri :  
BK = siyah  
BN = kahve rengi  
BU = mavi  
WH = beyaz