


Soketli bağlantı kablosu

ADOGH040VAS0012E04

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Sistem

Altın kaplamalı kontaklar

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

< 300 AC/DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-20...105

Koruma

IP 68

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

299,371

Boyutlar

[mm]

15 x 15 x 47

Malzemeler

PVC

Kalıp-gövde malzemesi

PVC

Somun malzemesi

paslanmaz çelik (1.4571/316Ti)

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

E18106



Soketli bağlantı kablosu


ADOGH040VAS0012E04

Elektriksel bağlantı


Kablo: 12 m, PVC, gri, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PVC; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4571/316Ti); Kontaklar: altın kaplamalı



Bağlantı



5: kullanılmıyor
Kablo renkleri :
BK = siyah
BN = kahve rengi
BU = mavi
WH = beyaz