


## Bağlantı kablosu

VSTGH050VAS00.4E03VDAA030--S

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



## Uygulama

Sistem

Altın kaplamalı kontaklar

## Elektriksel özellikleri

Frekans AC

[Hz]

47...63

Çalışma gerilimi

[V]

&lt; 24 AC/DC

## Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-20...105

Koruma

IP 68

## Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

54,431

Malzemeler

TPE

Kalıp-gövde malzemesi

TPE

Somun malzemesi

paslanmaz çelik (1.4571/316Ti )

## Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

## Bağlantı kablosu


VSTGH050VAS00.4E03VDAA030--S

### Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,4 m, PVC, gri; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> / AWG 22


### Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPE; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ); Kontaklar: altın kaplamalı



### Elektriksel bağlantı

#### Bağlantı



### Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x A DIN tipli valf, dirsek; Kalıplı gövde: TPE; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ); Kontaklar: altın kaplamalı

