


Bağlantı kablosu

VDOGH040VAS00.4E03STGH040VAS



Uygulama

Sistem

Altın kaplamalı kontaklar

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] < 300 AC/DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -20...105

Koruma IP 68

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g] 45,359

Boyutlar [mm] 15 x 15 x 40

Malzemeler PVC

Kalıp-gövde malzemesi PVC


Somun malzemesi paslanmaz çelik (1.4571/316Ti)

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PVC; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4571/316Ti); Kontaklar: altın kaplamalı






Bağlantı kablosu

VDOGH040VAS00.4E03STGH040VAS

Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,4 m, PVC, gri; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PVC; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4571/316Ti); Kontaklar: altın kaplamalı

