


Soketli bağlantı kablosu

ADOGH140MSS0005A11



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	< 250 AC/DC
------------------	-----	-------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
Koruma		IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	635,029
Boyutlar	[mm]	20 x 20 x 50
Malzemeler		PUR siyah
Kalıp-gövde malzemesi		PUR
Somun malzemesi		Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar


Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PUR, siyah, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M16, düz; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı




E18147



Soketli bağlantı kablosu

ADOGH140MSS0005A11

Bağlantı



	Kablo renkleri :
BK =	siyah
BN =	kahve rengi
BU =	mavi
GN =	yeşil
GY =	gri
PK =	pembe
RD =	kırmızı
VT =	mor
WH =	beyaz
YE =	sarı