


Soketli bağlantı kablosu

ADOAH040MSS0002X04

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Sistem

Altın kaplamalı kontaklar

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

< 300 AC/DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-45...105

Koruma

IP 68

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

158,757

Boyutlar

[mm]

31 x 14,5 x 31

Malzemeler

TPE

Kalıp-gövde malzemesi

TPE

Somun malzemesi

Çinko, epoksi kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

E18149



Soketli bağlantı kablosu

ADOAH040MSS0002X04

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, TPE-S, siyah; 4 x 0,75 mm² / AWG 18

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPE; Kilitleme: Çinko, epoksi kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı



Bağlantı

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	Kablo renkleri :
BN =	siyah
BU =	kahve rengi
WH =	mavi
	beyaz