


E18158



Soketli bağlantı kablosu

ADOAH040VAS0030E04



Uygulama

Sistem

Altın kaplamalı kontaklar

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] < 300 AC/DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -20...105

Koruma IP 68

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g] 1088,621

Boyutlar [mm] 31 x 14,5 x 31

Malzemeler PVC

Kalıp-gövde malzemesi PVC

Somun malzemesi paslanmaz çelik (1.4571/316Ti)

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

E18158



Soketli bağlantı kablosu


ADOAH040VAS0030E04

Elektriksel bağlantı


Kablo: 30 m, PVC, gri; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PVC; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4571/316Ti); Kontaklar: altın kaplamalı



Bağlantı



5: kullanılmıyor
Kablo renkleri :
BK = siyah
BN = kahve rengi
BU = mavi
WH = beyaz