


Soket adaptörü

RDOGF040MSS00.3-04



1 O-Ring



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Koruma sınıfı		III
Maks. akım yükü toplamı	[A]	4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-20...100
Koruma		IP 68

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	113,398
Malzemeler		Gövde: Pirinç nikel kaplamalı; Conta: FKM; Tırtırlı somun: Pirinç nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------

E18177



Soket adaptörü

RDOGF040MSS00.3-04

Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,5 m, PVC, sarı, Ø 4,6 mm; 4 x 0,25 mm² / AWG 24

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M8; kodlama: A



Bağlantı

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	Kablo renkleri :
BN =	siyah
BU =	kahve rengi
WH =	mavi
	beyaz