


Bağlantı kablosu

VDOAH040VAS02.5E03STGH040VAS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Sistem

Altın kaplamalı kontaklar

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

< 300 AC/DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-20...105

Koruma

IP 68

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

63,503

Malzemeler

TPE

Kalıp-gövde malzemesi

TPE

Somun malzemesi

paslanmaz çelik (1.4571/316Ti)

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

E18182



Bağlantı kablosu


VDOAH040VAS02.5E03STGH040VAS

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2,5 m, PVC, gri; 3 x 0,34 mm² / AWG 22


Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPE; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4571/316Ti); Kontaklar: altın kaplamalı



Elektriksel bağlantı

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPE; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4571/316Ti); Kontaklar: altın kaplamalı

