


Bağlantı kablosu

VDOGA050MSS0.15E04STGA040MSS



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 60 AC / < 75 DC
Maks. akım yükü toplamı [A]	3

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...85
Koruma	IP 68

Mekanik özellikleri


Ağırlık [g]	22,68
Malzemeler	PUR
Kalıp-gövde malzemesi	PUR
Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x 1/2", düz; kodlama: C; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı



E18247




Bağlantı kablosu

VDOGA050MSS0.15E04STGA040MSS

Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,3 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x 1/2", düz; kodlama: C; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Piring, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı

