


Adaptör fiş

RSTGA030ALS00.3-03



1 O-Ring

Uygulama

Sistem

Altın kaplamalı kontaklar

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

< 250 AC/DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-20...80

Koruma

IP 68

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

387,821

Montaj dişi

M20 x 1,5

Malzemeler

Pirinç nikel kaplamalı

Kalıp-gövde malzemesi

Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

E18251



Adaptör fiş

RSTGA030ALS00.3-03

Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,3 m, PVC; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x 1/2", düz; kodlama: C; Kalıplı gövde: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı



Bağlantı

1	GN
2	RD/BK
3	RD/WH

BK =	Kablo renkleri :
GN =	siyah
RD =	yeşil
WH =	kırmızı
	beyaz