

Soket adaptörü

RSTGA030ALS00.3-03

No scale drawing available

Uygulama

Sistem

Altın kaplamalı kontaklar

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

< 250 AC/DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-20...80

Koruma

IP 68

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

22,68

Montaj dişi

M16 x 1,5

Somun malzemesi

Alüminyum, eloksallı

Açıklamalar

Paket miktarı


1 adet

Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,3 m, PVC; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x 1/2", düz; kodlama: C; Kilitleme: Alüminyum, eloksallı; Kontaklar: altın kaplamalı



E18253



Soket adaptörü

RSTGA030ALS00.3-03

Bağlantı

