


CAN Bus sonlandırma direnci

M12 PASSTHROUGH W/RESISTOR



Uygulama

Sistem

Altın kaplamalı kontaklar

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. akım yükü toplamı	[A]	4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-40...85
Koruma		IP 68

Mekanik özellikleri


Ağırlık	[g]	22,68
Boyutlar	[mm]	14,5 x 14,5 x 52,8
Malzemeler		PVC
Kalıp-gövde malzemesi		PVC
Somun malzemesi		Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı - Soket


Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PVC; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı



CAN Bus sonlandırma direnci

M12 PASSTHROUGH W/RESISTOR

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PVC; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı

