


Soket adaptörü

RDOGH050MSS00.3E05



1 O-Ring

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 250 AC/DC
Maks. akım yükü toplamı [A]	4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...90
Koruma	IP 68

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	22,68
Montaj dişi	1/4\"-18NPT
Malzemeler	Pirinç nikel kaplamalı
Kalıp-gövde malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar


Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,5 m, PVC; 5 x 0,34 mm²

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: Pirinç, nikel kaplamalı




E18327



Soket adaptörü

RDOGH050MSS00.3E05

Bağlantı



	Kablo renkleri :
BK =	siyah
BN =	kahve rengi
BU =	mavi
GN/YE =	yeşil/sarı
WH =	beyaz