



Y-dağıtıcı

ZDO2H045MSS0010B05

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	< 125 AC / < 150 DC
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü	[A]	4
Maks. akım yükü toplamı	[A]	4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-15...90
Koruma		IP 67

Mekanik özellikleri

Malzemeler		TPU
------------	--	-----

Açıklamalar

Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------

E19902




Y-dağıtıcı

ZDO2H045MSS0010B05

Elektriksel bağlantı

Kablo: 10 m, PUR / PVC, turuncu, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Bağlantı



Kablo renkleri :
BK = siyah
BN = kahve rengi
BU = mavi
WH = beyaz