




Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	10...110 AC/DC
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü	[A]	4
Maks. akım yükü toplamı	[A]	12

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-15...90
Koruma		IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar	[mm]	16 x 54 x 127
Port dağıtım kutusu sayısı		8

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------




Dağıtım kutusu

Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PUR / PVC; 8 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler

Soketli: 8 x M12; kodlama: A



Bağlantı

BN	1 (1...8)
BU	3 (1...8)
GN/YE	5 (1...8)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)
BK	4 (7)
VT	4 (8)

	Kablo renkleri :
BK =	siyah
BN =	kahve rengi
BU =	mavi
GN =	yeşil
GN/YE =	yeşil/sarı
GY =	gri
PK =	pembe
RD =	kırmızı
VT =	mor
WH =	beyaz
YE =	sarı