


**Elektriksel özellikleri**

Çalışma gerilimi	[V]	10...110 AC/DC
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü	[A]	4
Maks. akım yükü toplamı	[A]	12

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-15...90
Koruma		IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar	[mm]	18 x 54 x 82
Port dağıtım kutusu sayısı		4

Açıklamalar

Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------




Dağıtım kutusu

Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PUR / PVC; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler

Soketli: 4 x M12; kodlama: A



Bağlantı

BN	1 (1...4)	C
BU	3 (1...4)	C
GN/YE	5 (1...4)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C

BN =	Kablo renkleri :
BU =	kahve rengi
GN =	mavi
GN/YE =	yeşil
GY =	yeşil/sarı
WH =	gri
YE =	beyaz
	sarı