E20404


Fişli bağlantı kablosu

ASTGH040MSS0005B04

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: EVC076

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Elektriksel özellikleri		
Çalışma gerilimi	[V]	10...30 DC
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...90
Koruma		IP 67
Mekanik özellikleri		
Boyutlar	[mm]	15 x 15 x 42
Malzemeler		TPU
Kalıp-gövde malzemesi		TPU
Somun malzemesi		Pirinç, nikel kaplamalı
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet

E20404

Fişli bağlantı kablosu

ASTGH040MSS0005B04

Elektriksel bağlantı


Kablo: 5 m, PUR / PVC, turuncu, Ø 5 mm; ileri derecede esnek; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı



Bağlantı



	Kablo renkleri :
BK =	siyah
BN =	kahve rengi
BU =	mavi