


Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-P-A-M6/0,29M



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Cisimden yansimalı sensör

Uygulama

Endüstriyel ortamlarda kullanım için

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OKF; OUF; OOF

OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

40

OOF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

200

OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

40

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-20...80

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

36,5

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu vida dişi

M6

Algılama kafasının uzunluğu [mm]

25

Boy

[mm]

290; (+20 mm)



Fiber optik cisimden yansımali sensör

FT-00-P-A-M6/0,29M

Minimum bükölme yarıçapı [mm]	20
Fiber düzeni	⊙
Fiber malzemesi	Cam
Fiber başı malzemesi	Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi	PVC
Aksesuarlar	
Parçalar	Altıgen somunlar: 2 x M6, paslanmaz çelik
	dişli kilit rondelalar: 2
	Tırtırlı somun: 1 x M11
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet