


E20429



Soketli bağlantı kablosu

ADOGB030MSS0005E03



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	< 300 AC/DC
------------------	-----	-------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-30...80
Ortam sıcaklığı (hareketli)	[°C]	-5...80
Koruma		IP 68

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	279,3
Boyutlar	[mm]	26 x 26 x 49,9
Kalıp-gövde malzemesi		TPU
Somun malzemesi		çinko döküm

Açıklamalar

Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------

E20429



Soketli bağlantı kablosu

ADOGB030MSS0005E03

Elektriksel bağlantı


Kablo: 5 m, PVC, siyah, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm² (24 x Ø 0,2 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x 7/8", düz; Kalıplı gövde: TPU; Kitleme: çinko döküm



Bağlantı



BN = Kablo renkleri :
BU = kahve rengi
GN/YE = mavi
yeşil/sarı