


E20430



Soketli bağlantı kablosu

ADOGB030MSS0002E03



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	< 300 AC/DC
------------------	-----	-------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-30...80
Ortam sıcaklığı (hareketli)	[°C]	-5...80
Koruma		IP 68

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	117,5
Boyutlar	[mm]	26 x 26 x 49,9
Kalıp-gövde malzemesi		TPU
Somun malzemesi		çinko döküm

Açıklamalar

Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------

E20430



Soketli bağlantı kablosu

AD0GB030MSS0002E03

Elektriksel bağlantı


Kablo: 2 m, PVC, siyah, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm²

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x 7/8", düz; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: çinko döküm



Bağlantı



BN = Kablo renkleri :
BU = kahve rengi
GN/YE = mavi
yeşil/sarı