


Soketli bağlantı kablosu

AD0GB030PLS0005E03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-40...90
-------------------	------	----------

Koruma	IP 68
--------	-------

Mekanik özellikleri

Boyutlar	[mm]	26 x 26 x 60
----------	------	--------------

Malzemeler	TPU
------------	-----

Kalıp-gövde malzemesi	TPU
-----------------------	-----

Somun malzemesi	TPU
-----------------	-----

Açıklamalar


Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı


Kablo: 5 m, PVC, turuncu, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x 7/8", düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: TPU




E20431



Soketli bağlantı kablosu

AD0GB030PLS0005E03

Bağlantı



BK =
BN =
BU =

Kablo renkleri :
siyah
kahve rengi
mavi