


Fiber optik cisimden yansımali sensör

FT-00-A-A-E3/0,35M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E20080

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Cisimden yansımali sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OKF; OUF

OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

40

OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

40

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-40...290

Mekanik özellikleri

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu çapı

[mm]

3

Algılama kafasının uzunluğu

[mm]

10

Boy

[mm]

350

E20442



Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-A-A-E3/0,35M

Minimum bükülme yarıçapı [mm]	20
Malzemeler	Adaptör: ABS
Fiber malzemesi	Cam
Fiber başı malzemesi	Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi	Alüminyum
Aksesuarlar	
Parçalar	E20102
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet