


Soketli bağlantı kablosu

ADOAH042MSS0010A04

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [M] 10...30 DC

Çıkışlar

Elektriksel yapı PNP

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90

Koruma IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm] 27 x 15 x 39

Malzemeler TPU şeffaf

Kalıp-gövde malzemesi TPU, şeffaf

Somun malzemesi Pirinç, nikel kaplamalı

Gösterge / Kontroller

Gösterge Anahtarlama durumu 1 x LED, sarı
Çalışma 1 x LED, yeşil

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

E20470



Soketli bağlantı kablosu


ADOAH042MSS0010A04

Elektriksel bağlantı


Kablo: 10 m, PUR / PVC, turuncu, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, şeffaf; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm



Bağlantı



BN =	Kablo renkleri :
BK =	kahve rengi
BU =	siyah
WH =	mavi
	beyaz