


Soketli bağlantı kablosu

ADOAH043MSS0002E04

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E11637

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
------------------	-----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...70
-------------------	------	----------

Koruma	IP 67
--------	-------

Mekanik özellikleri

Boyutlar	[mm]	27 x 15 x 39
----------	------	--------------

Malzemeler	TPU şeffaf
------------	------------

Kalıp-gövde malzemesi	TPU, şeffaf
-----------------------	-------------

Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı
-----------------	-------------------------

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	2 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E20476



Soketli bağlantı kablosu

ADOAH043MSS0002E04

Elektriksel bağlantı


Kablo: 2 m, PVC, turuncu, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, şeffaf; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı



Bağlantı



BN =	Kablo renkleri :
BK =	kahve rengi
BU =	siyah
WH =	mavi
	beyaz