


Fiber optik karşılıklı sensör

FE-00-M-V-R3



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Karşılıklı sensör

Uygulama

Yüksek ısı direnci; Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım; Çeşitli agresif kimyasallara dayanıklı

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

1200

OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

120

OOF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

400

OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

120

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

-20...150

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]

95,5

Algılama ucu çeşidi

dirsek

Algılama ucu çapı [mm]

3

E20493



Fiber optik karşılıklı sensör

FE-00-M-V-R3

Algılama kafasının uzunluğu [mm]	10
Boy [mm]	600
Minimum bükülme yarıçapı [mm]	20
Fiber düzeni	●
Fiber malzemesi	Cam
Fiber başı malzemesi	paslanmaz çelik (1.4305 / 303)
Fiber kılıfı malzemesi	Metal silikon

Aksesuarlar

Parçalar	Montaj kelepçesi: 2, E20103
----------	-----------------------------

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------